

PODWIESZENIA

PA. Vibro-Pi mini

Wieszak z giętym uchwytem i wkładem gumowym

Perforowany uchwyt można dopasować do konstrukcji, zachowując sprężyste odsprężnienie połączenia.

Zastosowanie

Lekkie sufity i elementy instalacyjne.

**Parametry podstawowe**

- Zakres obciążenia: 8-20 daN; maksimum 20 daN.
- Częstotliwość własna: 15 Hz według karty PDF.
- Śruba M6 nie jest częścią zestawu.

Warianty i parametry doboru

Wykonanie	Maks. obciążenie [daN]
PA. Vibro-Pi mini	20

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-Pi mini

Budowa i warunki zastosowania

Przykład montażu w suficie podwieszanym



Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Szczegóły wykonania i montażu

Przy montażu do profilu sufitowego producent opisuje otwór $\varnothing 8$ mm, wprowadzenie elementu mini, następnie zamocowanie blaszanego uchwytu i płyty.

Dobór i warunki zastosowania

1. Wyznaczyć obciążenie każdego punktu podwieszenia z masy sufitu lub instalacji i przyjętego rozstawu. Dobrać wariant do rzeczywistego obciążenia wieszaka.
2. Dobrać kotwę i pręt do podłoża oraz obciążeń. Po montażu sprawdzić geometrię zawieszenia, możliwość ugięcia i brak sztywnego kontaktu omijającego element sprężysty.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-Pi mini. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-PI mini Vibration Hanger](#)

02. [Vibro – Pi mini DYNAMIC CHARACTERISTICS](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.