

PODWIESZENIA

PA. Vibro-CH mini

Kompaktowy wieszak z wkładem gumowym

Gumowy wkład oddziela pręt zawiesia od metalowego uchwyty, ograniczając przenoszenie drgań.

Zastosowanie

Lekkie sufity oraz instalacje techniczne.

**Parametry podstawowe**

- Ugięcie: 3 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 10 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-CH mini	Maks. obciążenie [daN]
20	20
50	50

Wykonania i wyposażenie


- Trzy formy uchwyty; dopasować do mocowania i dostępnej wysokości.

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-CH mini

Budowa i warunki zastosowania

Trzy kształty uchwytu



Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Wyznaczyć obciążenie każdego punktu podwieszenia z masy sufitu lub instalacji i przyjętego rozstawu. Dobrać wariant do rzeczywistego obciążenia wieszaka.
2. Dobrać kotwę i pręt do podłoża oraz obciążeń. Po montażu sprawdzić geometrię zawieszenia, możliwość ugięcia i brak sztywnego kontaktu omijającego element sprężysty.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-CH mini. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-CH Mini](#)

02. [Vibro-CH Mini Dynamic Characteristics](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.